

**Integro Łącznik klawiszowy kontrolny z czerwoną soczewką, 2-bieg, biały, połysk**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------	------------------------

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
------------------------	---

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków	1
-------------------	---

**Wymiary**

Wymiary	55.50 x 55.50 mm
Zakres głębokości wbudowania	10 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	13 mm

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

**Dodatkowe informacje**

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie	Z wbudowaną lampą jarzeniową Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Przycisk	Nie
Nadruk	Z nadrukiem "0"

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----