

Integro Łącznik klawiszowy kontrolny z czerwoną soczewką, 2-bieg, biały, połysk

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------	------------------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
------------------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Wymiary

Wymiary	55.50 x 55.50 mm
Zakres głębokości wbudowania	10 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	13 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie	Z wbudowaną lampą jarzeniową Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	2x 1-biegunowy wyl.

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----