



TXA114



Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	28 - 32 V

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Teksten

Zekering	Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Aftakpunt	Aardleider moet aangesloten worden
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen

Stroomvoorziening

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	4
-------------------------	---

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja