



TXA114



### Fuente alimentación, 30V DC + 24V DC

#### Características técnicas

##### Capacidad

Número de módulos

4

##### Conectividad

Con sistema de bus KNX radio

No

##### Tensión

Tensión de servicio

230 - 230 V

Tensión de salida

28 - 32 V

##### Conexión

Sección transversal de conductor flexible

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - 45 °C

##### Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

##### Texto

Fusible Con protección contra cortocircuitos y contra sobrecargas

Unión Se debe conectar el conductor de protección

Tipo de conexión Con bornes de conexión QuickConnect

##### Power supply

Tensión de alimentación

230 V AC

##### Dimensiones

Número de unidades de ancho

4

##### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí