



TXA114



KNX napájecí zdroj 320 mA + 24 V DC, 640 mA

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
Výstupní napětí	28 - 32 V

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	0.75 - 2.5 mm ²

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Texty

Pojistka	S elektronickou ochranou proti zkratu a přetížení
Spojka	Musí být připojen ochranný vodič
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	230 V AC
-----------------	----------

Rozměry

Počet jednotek šířky	4
----------------------	---

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano