



TXA114



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320MA+ 640MA) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων

4

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX

Όχι

Τάση

Τάση λειτουργίας

230 - 230 V

Τάση εξόδου

28 - 32 V

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής

0.75 - 2.5 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού

0.75 - 2.5 mm²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

-5 - 45 °C

Συχνότητα

Συχνότητα

50 - 60 Hz

Κείμενο

Ασφάλεια

Ασφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης

Διακλάδωση

Πρέπει να συνδεθεί προστατευμένος αγωγός γείωσης

Είδος σύνδεσης

Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας

230 V AC

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους

4

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC

Ναι

Συμμόρφωση RoHS

Ναι