



TXA114



### Технічні характеристики

#### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 4 |
|-------------------|---|

#### Напруга

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Робоча напруга  | 230 - 230 V |
| Вихідна напруга | 28 - 32 V   |

#### Під'єднання

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Умови використання

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

#### Розміри

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Кількість модулів за шириною | 4 |
|------------------------------|---|

#### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Без галогену        | Yes |
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |