



ТХА114



Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів 4

Підключення

Із системою шин KNX радіо Hi

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Вихідна напруга 28 - 32 V

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 0.75 - 2.5 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 0.75 - 2.5 mm²

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Тексти

Запобіжник З електронним захистом від короткого замикання та перевантаження

Вузол Захищений провідник заземлення повинен бути підключений

Тип з'єднання Із самозакримними терміналами QuickConnect

Електроживлення

Напруга живлення 230 В AC

Розміри

Кількість модулів за шириною 4

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так