



SPK700

**Parafoudre IT pour TV satellite**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Rail DIN
Couple de serrage	1 - 1 Nm

**Normes**

Classe d'exigence IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
-----------------------------	----------------------------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	14 - 18 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	20 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	0,50 kV

**Courant électrique**

Courant de décharge nominal In 8 - 20 µs C2 IEC 61643	2,50 kA
Décharge maximale (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	2,5 kA

**Dimensions**

Hauteur	31,50 mm
Largeur	144,90 mm
Profondeur	71,50 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

**Equipement**

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui