



SPK700

Parafoudre IT pour TV satellite

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	1 - 1 Nm

Normes

Classe d'exigence IEC61643	C1 C2 C3 D1 B2
----------------------------	----------------------------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	14 - 18 V
Tension de service continue Uc selon IEC61643-1	20 V
Niveau de protection Up IEC61643-1	0.50 kV

Courant électrique

Courant nominal de décharge In 8 - 20 µs C2 IEC61643	2.50 kA
Courant choc (limp) L-N(PEN)/ N-PE	2.5 kA

Dimensions

Hauteur	31.50 mm
Largeur	144.90 mm
Profondeur	71.50 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui