



SPK700

### SPD IT per impianti satellite-antenna

#### Caratteristiche tecniche

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
Coppia di serraggio nominale	1 - 1 Nm

##### Normative

Classe di requisiti IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
-------------------------------	----------------------------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	14 - 18 V
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1	20 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	0,50 kV

#### Corrente

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 $\mu$ s C2 IEC 61643	2,50 kA
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	2,5 kA

#### Serie

Altezza	31,50 mm
Larghezza	144,90 mm
Profondità	71,50 mm

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

#### Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si