



SPK700

Overspanningsbeveiliging IT voor satelliet TV

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	1 - 1 NM

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
---------------------------	----------------------------

Spanning

Nominale spanning U_e	14 - 18 V
Continue bedrijfsspanning U_c volgens IEC 61643-1	20 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	0,5 kV

Stroom / temperatuur

Nominale ontladstroom I_n 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	2,50 kA
Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE	2,5 kA

Afmetingen

Hoogte	31,50 mm
Breedte	144,90 mm
Diepte	71,50 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja