



SPK700

**Odvodnik prenapona za koax/SAT, 5 ulaza-5 izlaza**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	DIN šina
Nazivni zatezni moment	1 - 1 Nm

**Standardi**

Klasa zahtjeva IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
--------------------------	----------------------------

**Napon**

Nazivni radni napon $U_e$	14 - 18 V
Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1	20 V
Razina naponske zaštite $U_p$ prema standardu IEC 61643-1	0,50 kV

**Električna struja**

Nazivna struja pražnjenja $I_n$ 8 - 20 $\mu$ s C2 IEC 61643	2,50 kA
Maks. pražnjenje ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/ N-PE	2,5 kA

**Dimenzije**

Visina	31,50 mm
Širina	144,90 mm
Dubina	71,50 mm

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-25 - 55 °C
-------------------	-------------

**Oprema**

Sa daljinskim signalnim kontaktom	Ne
-----------------------------------	----

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da