



SPK700

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ IT ΓΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ TV/SAT 5 ΓΡΑΜΜΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
Ονομαστική ροπή σύσφιξης	1 - 1 Nm

Standards

Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
--------------------------------	----------------------------

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	14 - 18 V
Συνεχής τάση λειτουργίας U_c σύμφωνα με το IEC 61643-1	20 V
Επίπεδο προστασίας τάσης U_p σύμφωνα με το IEC 61643-1	0,50 kV

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης S_e - 20 μ s C2 IEC 61643	2,50 kA
Μέγιστη εκφόρτιση (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE	2,5 kA

Διαστάσεις

Ύψος	31,50 mm
Πλάτος	144,90 mm
Βάθος	71,50 mm

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Εξοπλισμός

Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης	Όχι
----------------------------------	-----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι