



SPK700

Överspänningskydd för satellite TV

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	1 - 1 Nm

Standarder

Kravklass	IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
-----------	-----------	----------------------------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	14 - 18 V
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	20 V
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	0,50 kV

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	2,50 kA
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	2,5 kA

Dimensioner

Höjd	31,50 mm
Bredd	144,90 mm
Djup	71,50 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja