



SPK802

Odvodnik prenapona za meteorološke stanice, 2P, 4-20mA, prikaz statusa

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643 C1
C2
C3
D1

Napon

Nazivni radni napon U_e 0 - 24 V
Kontinuirani radni napon U_C u skladu sa standardom IEC 61643-1 30 V
Razina naponske zaštite U_p prema standardu IEC 61643-1 0,75 kV

Električna struja

Nazivna struja pražnjenja I_n 8 - 20 μs C2 IEC 61643 5 kA
Maks. pražnjenje (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Dimenzije

Visina 105,80 mm
Širina 6,20 mm
Dubina 83,5 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 85 °C

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom Da

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče 0,2 - 4,0 mm²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče 0,2 - 4,0 mm²

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da