



SPK806

SPD IT 2P per reti industriali bus

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Normative

Classe di requisiti IEC 61643 C1
C2
C3
D1

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 0 - 12 V
Tensione operativa continua U_c secondo IEC 61643-1 15 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1 0,08 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μs C2 IEC 61643 5 kA
Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Serie

Altezza 105,80 mm
Larghezza 6,20 mm
Profondità 83,5 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 85 °C

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto Sì

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili 0,2 - 2,5 mm²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi 0,2 - 4,0 mm²

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì