



SPK806

Limit. sobret. IT 2P para redes bus.

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Normas

C1
C2
C3
D1

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	0 - 12 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	15 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	0,08 kV

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs C2 IEC61643	5 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Dimensões

Altura	105,80 mm
Largura	6,20 mm
Profundidade	83,5 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 85 °C
------------------------------	-------------

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Sim
------------------------------------	-----

Ligações

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	0,2 - 2,5 mm ²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	0,2 - 4,0 mm ²

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----