



SPK806

Limit. sobret. IT 2P para redes bus.

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN

Normas

C1
C2
C3
D1

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 0 - 12 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1 15 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1 0,08 kV

Corrente elétrica

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 μ s C2 IEC61643 5 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Dimensões

Altura 105,80 mm
Largura 6,20 mm
Profundidade 83,5 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 85 °C

Equipamento

Com contacto de sinalização remota Sim

Conexão

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis 0,2 - 2,5 mm²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços 0,2 - 4,0 mm²

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim