




SPK806

Odvodnik prenapona za Bus sisteme i sisteme video prijenosa

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643	C1 C2 C3 D1
--------------------------	----------------------

Napon

Nazivni radni napon Ue	0 - 12 V
Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1	15 V
Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-1	0,08 kV

Električna struja

Nazivna struja pražnjenja In 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	5 kA
Maks. pražnjenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Dimenzije

Visina	105,80 mm
Širina	6,20 mm
Dubina	83,5 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 85 °C
-------------------	-------------

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom	Da
-----------------------------------	----

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	0,2 - 2,5 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	0,2 - 4,0 mm ²

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----