



VA24BN

volta Rozdzielnica natynkowa 2-rzędowa, 24 moduły, II kl, IP30, QuickConnect

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Moc

Maksymalna strata mocy na szafkę przy $\Delta T=20K$	15 W
--	------

Sprzęt

Liczba rzędów	2
---------------	---

Wymiary

Wysokość	370 mm
Szerokość	305 mm
Głębokość	96,50 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	0
----------------------	---

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	24
-----------------------------	----

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

Materialy

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak

Sprzęt

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----