



ESC440S

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 40A 4NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Σύνδεση**

Είδος επαφών	4NO
--------------	-----

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	40 A
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC3	25 A

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

**Τάση**

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	4000 V
---	--------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Τάση**

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	440 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	400 - 400 V
Τάση εντολής AC	230 - 230 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

**Χρήση**

Κατηγορία χρήσης	AC-7a/AC-7b
------------------	-------------

**Συνθήκες χρήσης**

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C
----------------------------------	-------------

**Αντοχή**

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100000
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30000

**Ισχύς**

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	17,30 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	5,20 VA

**Διαστάσεις**

Ύψος	85 mm
Πλάτος	54 mm
Βάθος	60 mm

**Σύνδεση**

Αριθμός επαφών	4
----------------	---

**Εξοπλισμός**

Αριθμός επαφών NO	4
Αριθμός επαφών NC	0
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Όχι

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Αρχιτεκτονική**

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----