



ESC440S

### Контактор безшумний 40А, 4НВ, 230В

#### Технічні характеристики

##### Під'єднання

Тип контактів	4NO
---------------	-----

##### Електричний струм

Номинальний струм	40 А
Допустимий номінальний струм для АСЗ	25 А

##### Ємність

Кількість модулів	3
-------------------	---

##### Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга $U_{imp}$	4000 V
--	--------

##### Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

##### Напруга

Номинальна напруга ізоляції $U_i$	440 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
Командна напруга АС	230 - 230 V
Командна напруга DC	0 - 0 V

##### Умови використання

Робоча температура	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

##### Використання

Категорія використання	AC-7a/AC-7b
------------------------	-------------

##### Умови використання

Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
--	-------------

##### Витривалість

Кількість механічних процесів	100000
Електрична тривалість кількості циклів	30000

##### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	17,30 W
Пускова потужність, що поглинається	5,20 VA

##### Розміри

Висота	85 mm
Ширина	54 mm
Глибина	60 mm

##### Під'єднання

Кількість контактів	4
---------------------	---

##### Обладнання

Кількість контактів NO	4
Кількість контактів NC	0
З вимикачем для ручного перемикаччя	Hi

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

##### Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----