



WXF005

Interrupteur va&vient gallery a tirage 2 modules

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	45 x 45 mm
Profondeur de montage	41 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

Textes

Éclairage	Pour éclairage
Type de commutation	2 voies