



UDH3050080



Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 50-80 mm, fötter

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Längd	498 mm
Minimal puts höjd	50 mm
Höjdområde	50 - 80 mm
Nominell storlek	340 mm

Användningsförhållanden

Vertikal belastning på små ytor	1,5 kN
---------------------------------	--------

Utrustning

Lämplig för installationstätning	Nej
Med bottenplatta	Nej
Montering höljd insats	Ja

Material

Material sidovägg	Plast
-------------------	-------

Skydd, dörr

Typ av lock	Blind
-------------	-------

Funktioner

Frånkopplingsmöjlighet överdel från underdel	Nej
Lämplig som sluten kanal (dukt) under golv	Nej
Lämplig för undergolvskanal	Ja

Illustrationer | teckningar

