



75164093



IP20

**B.IQ Przycisk 4-krotny standard, stal szlachetna nierdzewna**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Funkcje**

Z termostatem pokojowym Nie

**Wymiary**

Wysokość 118,10 mm

Szerokość 88,50 mm

Głębokość 16,65 mm

**Sprzęt**

Liczba punktów sterowania 8

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Ze wskaźnikiem LED Tak

**Materiały**

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Materiał Metal  
Stal szlachetna

Wykończenie powierzchni Mat

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Ekran**

Z wyświetlaczem Nie

**Dodatkowe informacje**

Funkcja Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

**Dostarczane wyposażenie**

Z połączeniem magistrali Nie

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak