



75164093



IP20

#### B.IQ - BP KNX 4 teclas, inox

##### Características técnicas

###### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

###### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

###### Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Não
---	-----

###### Dimensões

Altura	118,10 mm
Largura	88,50 mm
Profundidade	16,65 mm

###### Equipamento

Número de pontos de comando	8
-----------------------------	---

###### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

###### Materiais

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Material	Metal Aço inoxidável
Acabamento	Mate

###### Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

###### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

###### Textos

Função	Funções para interruptor, botão de pressão, reóstato ou comando de estores
Proteção	Com proteção contra desmantelamento

###### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----