



75164094



IP20

## Tastsensor berker B.IQ, 4-v, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Funcies

Met ruimtethermostaat Nee

#### Afmetingen

Hoogte 118,10 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 16,65 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Materiaal Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Scherf

Met display Nee

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties

Beveiliging Met demontagebeveiliging

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja