Tehnički list proizvoda
75164094

75164094

IP20

B.IQ dodirni senzor, 4-struki, aluminij, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature	Ne

Dimenzije

Visina	118,10 mm
Širina	88,50 mm
Dubina	16,65 mm

Oprema

Broj aktorskih tačaka	8

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom	Da

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Materijal	Aluminij
Obrada površine	Mat

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne

Ekran

Sa ekranom	Ne

Tekst

Funkcija	Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina
Zaštita	Sa zaštitom od demontaže

Održivost

REACh-bez SVHC	Da