



75164099



IP20

B.IQ Przycisk 4-krotny standard, biały

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Funkcje

Z termostatem pokojowym Nie

Wymiary

Wysokość 118,10 mm

Szerokość 88,50 mm

Głębokość 15 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 8

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak