



75164099



IP20

Tastsensor berker B.IQ, 4-v, kunststof polarwit mat

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcies

Met ruimtethermostaat Nee

Afmetingen

Hoogte 118,10 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 15 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherf

Met display Nee

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja