



ESC443

Magneetschakelaar 40 A, 3 maak, 1 verbreek, 230 V AC 50Hz

Technische karakteristieken

Aansluiting

Soort contact	3 maak + 1 verbreek
---------------	---------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Stuurspanning AC	230 - 230 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Gebruik

Gebruikerscategorie	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	30000

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	11,80 W
Verbruik bij inkomende stroom	62,50 VA

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	54 mm
Diepte	60 mm

Aansluiting

Aantal contacten	4
------------------	---

Uitrusting

Aantal NO contacten	3
Aantal verbreekcontacten	1
Met schakelaar voor manuele bediening	Nee

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 16 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 25 mm ²

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja