



ESC443

**Magneetschakelaar 40 A, 3 maak, 1 verbreek, 230 V AC 50Hz**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Soort contact 3 maak + 1 verbreek

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 40 A

**Capaciteit**

Aantal modules 3

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Nominale isolatiespanning Ui 440 V

Nominale spanning Ue 400 - 400 V

Stuurspanning AC 230 - 230 V

Stuurspanning DC 0 - 0 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

**Gebruik**

Gebruikerscategorie AC-7a/AC-7b

**Gebruiksvoorwaarden**

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen 100000

Elektrische levensduur in aantal cycli 30000

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 11,80 W

Verbruik bij inkomen 62,50 VA

**Afmetingen**

Hoogte 85 mm

Breedte 54 mm

Diepte 60 mm

**Aansluiting**

Aantal contacten 4

**Samenstelling**

Aantal maakcontacten 3

Aantal verbreekcontacten 1

Met schakelaar voor handbediening Nee

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 25 mm<sup>2</sup>

**Uitvoering**

Aantal polen 4

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja