



HIB425

Invers. cmdo motorizado 4P 250A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	9 kA
Corrente nominal condicional de curto-círcuito Icc com fusíveis gl-gG	50 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	164000 W
--	----------

Arquitetura

Número de polos	4
N.º de polos	4P

Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Sim
------------------------------	-----

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	17,70 W
--------------------------------	---------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim