Fiche technique du produit
ATA122018014



ATA122018014

Moulure ATA 12x20 Marron L=2,10m 1clois.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	13 mm
Largeur	24 mm
Longueur	2100 mm
Section intérieure / utile	240 - 240 mm^2

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses

Equipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	No
Avec film de protection	No

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui