Productdatablad
ATA122018014



ATA122018014

Atéha lijst 12*20 mm l. 2,10 m 1 scheidingsschot

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	13 mm
Breedte	24 mm
Lengte	2100 mm
Binnendoorsnede	240 - 240 mm^2

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	1

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	8014
Kleur	Bruin

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 65 °C

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja