



LFF3004509016

Goulotte Liféa 30X45 avec eclisses blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section intérieure / utile | 970 - 970 mm ² |

Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 5 |
|---|---|

Matière

| | |
|------------|-------------------------|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Code RAL | 9016 |
| Couleur | Pure |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|-----------------------------------|-------------------------------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0 |
| Agrafe incluse | Non |
| Avec film de protection | Non |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |