



SPK900

Parafoudre RJ45 pour Ethernet et VoIP

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	C1
	C2
	C3
	D1
	B2

Tension

Tension de fonctionnement continue U_c selon IEC 61643-1	3,30 V
Niveau de protection de la tension U_p neutre-terre selon IEC 61643-11	0,10 kV

Courant électrique

Courant de décharge nominal I_n 8 - 20 μs C2 IEC 61643	0,91 kA
Décharge maximale (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Dimensions

Hauteur	102 mm
Largeur	25 mm
Profondeur	63,5 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 70 °C
------------------------	-------------

Équipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----