



SPK900

Parafoudre RJ45 pour Ethernet et VoIP

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Normes

Classe d'exigence IEC 61643 C1
C2
C3
D1
B2

Tension

Tension de fonctionnement continue U_c selon IEC 61643-1 3,30 V
Niveau de protection de la tension U_p neutre-terre selon IEC 61643-11 0,10 kV

Courant électrique

Courant de décharge nominal I_n 8 - 20 μs C2 IEC 61643 0,91 kA
Décharge maximale (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Dimensions

Hauteur 102 mm
Largeur 25 mm
Profondeur 63,5 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 70 °C

Equipement

Avec contact de signalisation à distance Non

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui