



SPK900

Parafoudre RJ45 pour Ethernet et VoIP

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Normes

Classe d'exigence IEC61643	C1 C2 C3 D1 B2
----------------------------	----------------------------

Tension

Tension de service continue U_c selon IEC61643-1	3.30 V
Niveau de protection U_p IEC61643-1	0.10 kV

Courant électrique

Courant nominal de décharge I_n 8 - 20 μ s C2 IEC61643	0.91 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Dimensions

Hauteur	102 mm
Largeur	25 mm
Profondeur	63.5 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 70 °C
------------------------	-------------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----