



SPK900

Limit. sobret. RJ45 Ethernet e VoIP

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Normas

C1
C2
C3
D1
B2

Tensão

Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	3,30 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	0,10 kV

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs C2 IEC61643	0,91 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Dimensões

Altura	102 mm
Largura	25 mm
Profundidade	63,5 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 70 °C
------------------------------	-------------

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não
------------------------------------	-----

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----