



SPK900

Limit. sobret. RJ45 Ethernet e VoIP

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN

Normas

C1
C2
C3
D1
B2

Tensão

Tensão de funcionamento contínua U_c de acordo com a IEC61643-1 3,30 V

Nível de proteção de tensão U_p de acordo com IEC61643-1 0,10 kV

Corrente elétrica

Corrente de descarga nominal I_n 8 - 20 μ s C2 IEC61643 0,91 kA

Descarga máx. (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Dimensões

Altura 102 mm

Largura 25 mm

Profundidade 63,5 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 70 °C

Equipamento

Com contacto de sinalização remota Não

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim