



SPK900

Odvodnik prenapona RJ45 za Ethernet, Modbus i VoIP

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643 C1
C2
C3
D1
B2

Napon

Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1 3,30 V
Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-1 0,10 kV

Električna struja

Nazivna struja pražnjenja In 8 - 20 μ s C2 IEC 61643 0,91 kA
Maks. pražnjenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Dimenzije

Visina 102 mm
Širina 25 mm
Dubina 63,5 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 70 °C

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom Ne

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da