



SPK900

## ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ETHERNET & VOIP

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Πάγα DIN

#### Standards

Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643 C1  
C2  
C3  
D1  
B2

#### Τάση

Συνεχής τάση λειτουργίας  $U_c$  σύμφωνα με το IEC 61643-1 3,30 V

Επίπεδο προστασίας τάσης  $U_p$  σύμφωνα με το IEC 61643-1 0,10 kV

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης  $S_e$  - 20  $\mu$ s C2 IEC 61643 0,91 kA

Μέγιστη εκφόρτιση ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/N-PE 10 kA

#### Διαστάσεις

Ύψος 102 mm

Πλάτος 25 mm

Βάθος 63,5 mm

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 - 70 °C

#### Εξοπλισμός

Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης Όχι

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναί