



ESM225

**Magneetschakelaar 25 A, 2 maak, 110 V AC 50Hz**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Soort contact 2 maak

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 25 A

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 4000 V

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 250 V

Nominale spanning U<sub>e</sub> 230 - 230 V

Stuurspanning AC 110 - 127 V

Stuurspanning DC 0 - 0 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

**Gebruik**

Gebruikerscategorie AC-7a/AC-7b

**Gebruiksvoorwaarden**

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen 100000

Elektrische levensduur in aantal cycli 30000

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder I<sub>N</sub> 4 W

Verbruik bij inkomen 10,70 VA

**Afmetingen**

Hoogte 83 mm

Breedte 17,85 mm

Diepte 60 mm

**Aansluiting**

Aantal contacten 2

**Samenstelling**

Aantal maakcontacten 2

Aantal verbreekcontacten 0

Met schakelaar voor handbediening Nee

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 10 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Aandraaimoment 1,20 - 1,20 NM

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja