



TXA111



Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules 4

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Elektrische Stroom

Uitgangsstroom 320 mA

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Uitgangsspanning 28 - 32 V

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.75 - 2.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.75 - 2.5 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker Quickconnect

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Teksten

Zekering Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Aftakpunt Aardleider moet aangesloten worden

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen

Stroomvoorziening

Voedingsspanning 230 VAC

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 4

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja