



TXA111



Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 4

Connectivité

Avec système bus radio-KNX Non

Courant électrique

Courant de sortie 320 mA

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Tension de sortie 28 - 32 V

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Textes

Fusible Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges

Raccordement Le conducteur de terre protégé doit être connecté

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V AC

Dimensions

Nombre d'unités de largeur 4

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui