



TXA111



**Fuente de alimentación, 320 mA**

**Características técnicas**

**Capacidad**

Número de módulos 4

**Conectividad**

Con sistema de bus KNX radio No

**Corriente eléctrica**

Corriente de salida 320 mA

**Tensión**

Tensión de empleo 230 - 230 V

Tensión de salida 28 - 32 V

**Conexión**

Sección transversal de conductor flexible 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

**Conectividad**

Tipo de conexión Quickconnect

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Texto**

Fusible Con protección contra cortocircuitos y contra sobrecargas

Unión Se debe conectar el conductor de protección

Tipo de conexión Con bornes de conexión QuickConnect

**Fuente de alimentación**

Tensión de alimentación 230 V AC

**Dimensiones**

Número de unidades en ancho 4

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí