



TXA111



### Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA 4M

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

Numero di moduli 4

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX No

##### Corrente

Corrente d'uscita 320 mA

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Tensione d'uscita 28 - 32 V

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

##### Connettività

Tipo di connessione QuickConnect

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Testo

Fusibile Con protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi

Derivazione Deve essere collegato il conduttore di terra

Tipo di connessione Con terminali QuickConnect

##### Alimentazione

Tensione di rete 230 V AC

##### Serie

Numero di unità in larghezza 4

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì