



TXA111



KNX napájecí zdroj 320 mA

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů 4

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ne

Elektrický proud

Výstupní proud 320 mA

Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

Výstupní napětí 28 - 32 V

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 0.75 - 2.5 mm²

Průřez plného vodiče 0.75 - 2.5 mm²

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Konektivita

Typ připojení quickconnect

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Texty

Pojistka S elektronickou ochranou proti zkratu a přetížení

Spojka Musí být připojen ochranný vodič

Typ připojení Se zásuvnými svorkami QuickConnect

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 230 V AC

Rozměry

Počet jednotek šířky 4

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano